

W-PA6-MOD-V0 Wellenschlauch aus PA6



W-PA6-MOD-V0

Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen.

Material

PA6 MOD V0

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei
- cadmiumfrei

Technische Daten

Temperaturbereich: -45°C bis +120°C

Feines Profil / PA6-MOD-V0-F

Artikel-Nr. grau	Typ	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius statisch	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
11007611	FPAFF-07G.50	7,0	6,2	10,0	15	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007612	FPAFF-10G.50	10,0	9,6	12,8	20	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007613	FPAFF-12G.50	12,0	12,0	15,7	30	50	a. A.	a. A.	a. A.

Feines Profil / PA6-MOD-V0-F

Artikel-Nr. schwarz	Typ	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius statisch	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
11007623	FPAFF-07B.50	7,0	6,2	10,0	15	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007624	FPAFF-10B.50	10,0	9,6	12,8	20	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007625	FPAFF-12B.50	12,0	12,0	15,7	30	50	a. A.	a. A.	a. A.

Breites Profil / PA6-MOD-V0-B

Artikel-Nr. grau	Typ	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius statisch	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
11007614	FPAFC-17G.50	17,0	16,1	21,1	35	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007615	FPAFC-23G.50	23,0	22,0	28,4	40	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007616	FPAFC-29G.50	29,0	28,3	34,5	50	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007617	FPAFC-36G.25	36,0	35,8	42,2	55	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007618	FPAFC-48G.25	48,0	46,7	53,8	65	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007619	FPAFC-56G.25	56,0	56,3	67,2	100	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007620	FPAFC-70G.25	70,0	67,2	79,6	130	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007621	FPAFC-95G.10	95,0	91,3	106,0	170	10	a. A.	a. A.	a. A.
11007622	FPAFC-125G.10	125,0	126,5	146,5	380	10	a. A.	a. A.	a. A.

Breites Profil / PA6-MOD-V0-B

Artikel-Nr. schwarz	Typ	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius statisch	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
11007626	FPAFC-17B.50	17,0	16,1	21,1	35	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007627	FPAFC-23B.50	23,0	22,0	28,4	40	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007628	FPAFC-29B.50	29,0	28,3	34,5	50	50	a. A.	a. A.	a. A.
11007629	FPAFC-36B.25	36,0	35,8	42,2	55	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007630	FPAFC-48B.25	48,0	46,7	53,8	65	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007631	FPAFC-56B.25	56,0	56,3	67,2	100	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007632	FPAFC-70B.25	70,0	67,2	79,6	130	25	a. A.	a. A.	a. A.
11007633	FPAFC-95B.10	95,0	91,3	106,0	170	10	a. A.	a. A.	a. A.
11007634	FPAFC-125B.10	125,0	126,5	146,5	380	10	a. A.	a. A.	a. A.

Technische Änderungen vorbehalten.

a. A. = auf Anfrage