



TECHNISCHE DATEN

CU-Masseband

Temperaturbereich -20°C bis +125°C
Einzeldrahtstärke 0,2 mm

AUFBAU

- Material: Kupfer verzinkt

EIGENSCHAFTEN

- abgerundete Kontakte
- Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse

VERWENDUNG

- Automobilindustrie
- Roboteranlagen
- Schaltschrankbau
- für EMV-Anwendungen (Entstörung)

HINWEISE

- andere Längen und Bohrungen auf Anfrage
- Legende:
 Abmessungen
 B1 - Bohrung
 B2 - Bohrung
 L - Länge

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt mm ²	Länge mm	Bohrung mm	VPE (in St.)
11008412	HELU-MB-CUv-6-150-4,5/6,5-R	6	150,0	4,5 / 6,5	50
11018291	HELU-MB-CUv-6-150-6,5/6,5-R	6	150,0	6,5 / 6,5	50
11008415	HELU-MB-CUv-6-300-6,5/6,5R	6	300,0	6,5 / 6,5	50
11008411	HELU-MB-CUv-6-500-6,5/6,5-R	6	500,0	6,5 / 6,5	50
11008413	HELU-MB-CUv-6-200-8,5/8,5-R	6	200,0	8,5 / 8,5	50
11008421	HELU-MB-CUv-10-200-6,5/6,5-R	10	200,0	6,5 / 6,5	50
11017752	HELU-MB-CUv-10-200-6,5/8,5-R	10	200,0	6,5 / 8,5	50
11008423	HELU-MB-CUv-10-300-6,5/6,5-R	10	300,0	6,5 / 6,5	50
11017753	HELU-MB-CUv-10-300-6,5/8,5-R	10	300,0	6,5 / 8,5	50
11008422	HELU-MB-CUv-10-200-8,5/8,5-R	10	200,0	8,5 / 8,5	50
11008424	HELU-MB-CUv-10-300-8,5/8,5-R	10	300,0	8,5 / 8,5	50
11008425	HELU-MB-CUv-10-400-8,5/8,5-R	10	400,0	8,5 / 8,5	50
11017610	HELU-MB-CUv-10-500-8,5/8,5-R	10	500,0	8,5 / 8,5	50
11021421	HELU-MB-CUv-16-150-6,5/6,5-R	16	150,0	6,5 / 6,5	50
11008443	HELU-MB-CUv-16-200-6,5/6,5-R	16	200,0	6,5 / 6,5	50
11008445	HELU-MB-CUv-16-200-6,5/8,5-R	16	200,0	6,5 / 8,5	50
11008446	HELU-MB-CUv-16-250-6,5/8,5-R	16	250,0	6,5 / 8,5	50
11008444	HELU-MB-CUv-16-300-6,5/6,5-R	16	300,0	6,5 / 6,5	50
11008447	HELU-MB-CUv-16-300-6,5/8,5-R	16	300,0	6,5 / 8,5	50
11008442	HELU-MB-CUv-16-100-8,5/8,5-R	16	100,0	8,5 / 8,5	50
11008450	HELU-MB-CUv-16-1200-8,5/8,5-R	16	1200,0	8,5 / 8,5	50
11017281	HELU-MB-CUv-16-150-8,5/8,5-R	16	150,0	8,5 / 8,5	50
11008378	HELU-MB-CUv-16-200-8,5/8,5-R	16	200,0	8,5 / 8,5	50
11017273	HELU-MB-CUv-16-300-8,5/10,5-R	16	300,0	8,5 / 10,5	50
11008379	HELU-MB-CUv-16-300-8,5/8,5-R	16	300,0	8,5 / 8,5	50
11017756	HELU-MB-CUv-16-400-8,5/6,5-R	16	400,0	8,5 / 6,5	50
11017286	HELU-MB-CUv-16-450-8,5/10,5-R	16	450,0	8,5 / 10,5	50
11008448	HELU-MB-CUv-16-500-8,5/8,5-R	16	500,0	8,5 / 8,5	50

HELU-MB-CUv



Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt mm ²	Länge mm	Bohrung mm	VPE (in St.)
11008449	HELU-MB-CUv-16-600-8,5/8,5-R	16	600,0	8,5 / 8,5	50
11008461	HELU-MB-CUv-25-200-8,5/8,5-R	25	200,0	8,5 / 8,5	50
11008462	HELU-MB-CUv-25-300-8,5/8,5-R	25	300,0	8,5 / 8,5	50
11017762	HELU-MB-CUv-25-500-8,5/8,5-R	25	500,0	8,5 / 8,5	50
11009170	HELU-MB-CUv-35-500-8,5/8,5-R	35	500,0	8,5 / 8,5	50
11009219	HELU-MB-CUv-50-300-10,5/10,5-R	50	300,0	10,5 / 10,5	50