HELUTOOL ® HAPW 30





TECHNISCHE DATEN

Akkupresse im Koffer

VERWENDUNG

- Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 400 mm²
- Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
- Variable Geschwindigkeit zum Positionieren des Werkzeuges
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Servicefreundliche, kompakte Bauweise
- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
- LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Pressbereich: 10-400 mm²
- Presskraft: 80kN
- Kopfdrehung: 360 °
- Hub-/Öffnungsweite: 37 mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 5,6 kg
- Werkzeugmaße: 330x390x75 mm

Art.-Nr.	Typ	VPE (in St.)
11008852	HAPW 30	1

HINWEISE

- Passende Presseinsätze auf Anfrage

Lieferumfang:
Akkupresse
Akku
Hartschalenkoffer
Ladegerät
Tragegurt
Gebrauchsanweisung

12.12.2025 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch