



TECHNISCHE DATEN

PC-Dichtungskabelverschraubung

Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Schutzart	IP 68 - 10 bar

- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche

AUFBAU

- Material: Polycarbonat (PC)
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei

HINWEISE

- Farbe schwarz auf Anfrage. UL- und CSA-Approbaton bei Verwendung von Einsätzen aus TPE-V, auf Anfrage.
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M12 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	8,0	15	50	11019602
M16 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	19	50	11019603
M16 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	19	50	11019604
M16 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	19	50	11019605
M20 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	24	50	11019606
M20 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	24	50	11019607
M20 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	24	50	11019608
M20 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	24	50	11019609
M20 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	24	50	11019610
M25 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	30	50	11019611
M25 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	30	50	11019612
M25 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	30	50	11019613
M25 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	30	50	11019614
M25 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	30	50	11019615
M25 x 1,5	weiß	11,5 - 15,5	9,0	30	50	11019616
M32 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	11,0	36	25	11019617
M32 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	11,0	36	25	11019618
M32 x 1,5	weiß	11,5 - 15,5	11,0	36	25	11019619
M32 x 1,5	blau	14,0 - 18,0	11,0	36	25	11019620
M32 x 1,5	braun	17,0 - 20,5	11,0	36	25	11019621
M40 x 1,5	blau	14,0 - 18,0	11,5	46	10	11019622

Größe	Farbe der Dicht- einsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M40 x 1,5	braun	17,0 - 20,5	11,5	46	10	11019623
M40 x 1,5	orange	20,0 - 25,0	11,5	46	10	11019624
M40 x 1,5	hellgelb	24,0 - 28,0	11,5	46	10	11019625
M50 x 1,5	anthrazit	27,0 - 32,0	14,0	56	5	11019626
M50 x 1,5	rosa	32,0 - 36,0	14,0	56	5	11019628

PG-Anschlussgewinde

Größe	Farbe der Dicht- einsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
PG 9	gelb	4,0 - 6,5	9,0	19	50	11019629
PG 9	grau	5,0 - 8,0	9,0	19	50	11019630
PG 9	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	19	50	11019631
PG 11	gelb	4,0 - 6,5	9,0	22	50	11019632
PG 11	grau	5,0 - 8,0	9,0	22	50	11019633
PG 11	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	22	50	11019634
PG 11	grün	7,0 - 10,5	9,0	22	50	11019635
PG 13,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	24	50	11019636
PG 13,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	24	50	11019637
PG 13,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	24	50	11019638
PG 13,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	24	50	11019639
PG 13,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	24	50	11019640
PG 16	gelb	4,0 - 6,5	9,0	27	50	11019641
PG 16	grau	5,0 - 8,0	9,0	27	50	11019642
PG 16	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	27	50	11019643
PG 16	grün	7,0 - 10,5	9,0	27	50	11019644
PG 16	rot	9,0 - 13,0	9,0	27	50	11019645
PG 16	weiß	11,5 - 15,5	9,0	27	50	11019646
PG 21	grün	7,0 - 10,5	11,0	33	25	11019647
PG 21	rot	9,0 - 13,0	11,0	33	25	11019648
PG 21	weiß	11,5 - 15,5	11,0	33	25	11019649
PG 21	blau	14,0 - 18,0	11,0	33	25	11019650
PG 21	braun	17,0 - 20,5	11,0	33	25	11019651
PG 29	blau	14,0 - 18,0	11,0	43	10	11019652
PG 29	braun	17,0 - 20,5	11,0	43	10	11019653
PG 29	orange	20,0 - 25,0	11,0	43	10	11019654
PG 29	hellgelb	24,0 - 28,0	11,0	43	10	11019655
PG 36	anthrazit	27,0 - 32,0	14,0	53	5	11019656
PG 36	rosa	32,0 - 36,0	14,0	53	5	11019658