

UNI-DICHT-ASI-PC



TECHNISCHE DATEN

PC-Verschraubungskörper

Temperaturbereich -20°C bis +100°C

■ AUFBAU

- Material: Polycarbonat (PC)
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)

■ EIGENSCHAFTEN

- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi

- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung

■ VERWENDUNG

- für ASI-Busleitungen

■ HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Gewinde-länge mm	Schlüs-selweite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M20 x 1,5	grau, links	9,0	24	50	11019764
M20 x 1,5	grau, rechts	9,0	24	50	11019765