



TECHNISCHE DATEN

Detektierbare- Kabelbinder

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

AUFBAU

- Material: siehe Tabelle
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Polyamid (PA) - 6,6

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	blau Art.-Nr.
TY523MR-NDT	93,0	2,3	16	50	100	11020463
TY524MR-NDT	140,0	3,6	35	160	100	11020464
TY525MR-NDT	186,0	4,6	45	200	100	11020465
TY528MR-NDT	361,0	4,8	102	220	100	11020466
TY528MR-NDT	345,0	6,9	102	540	50	11020467

Polypropylen (PP)

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	blau Art.-Nr.
TY523MR-PDT	93,0	2,3	16	50	100	908529
TY525MR-PDT	186,0	4,6	45	135	100	908530
TY528MR-PDT	361,0	4,8	102	135	100	908531
TY527MR-PDT	345,0	6,9	95	267	50	908532