

HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2



TECHNISCHE DATEN

PA-Wellschlauch

Temperaturbereich -50°C bis +110°C

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: witterungsbeständig
- hoch wechselbiegefest

■ AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 12, MOD BS V2
- Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

■ VERWENDUNG

■ EIGENSCHAFTEN

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Typ	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	Biegeradius mm	VPE (in m)
11020606	2PDSM-07B,50	7,0	6,3	10,0	20,0	50
11020607	2PDSM-10B,50	10,0	8,8	13,5	25,0	50
11020608	2PDSM-11B,50	11,0	11,0	16,1	25,0	50
11020609	2PDSM-14B,50	14,0	13,2	18,7	30,0	50
11020610	2PDSM-16B,50	16,0	16,0	21,5	35,0	50
11020611	2PDSM-20B,50	20,0	20,2	25,7	45,0	50
11020612	2PDSM-23B,50	23,0	23,9	31,3	55,0	50
11020613	2PDSM-29B,25	29,0	27,3	35,5	105,0	25
11020614	2PDSM-37B,25	37,0	32,5	43,2	130,0	25
11020615	2PDSM-45B,25	45,0	43,1	54,2	135,0	25
11020616	2PDSM-70B,10	70,0	67,0	79,8	175,0	10
11020617	2PDSM-100B,10	100,0	87,5	102,5	195,0	10