

Airflex-K



TECHNISCHE DATEN

Schutzschlauch

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
kurzzeitig bis +100°C

Schutzart IP 68

AUFBAU

- Material: Polyvinylchlorid (PVC) mit Hartkunststoffwendel
- Entflammbarkeit nach V0 nach UL 94

EIGENSCHAFTEN

- silikonfrei

- cadmiumfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Kabelschutzschlauch Typ K mit eingearbeitetem Hartkunststoffwendel.

HINWEISE

- Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI

Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	Art.-Nr.
10,0	14,0	50	11024498
13,0	17,0	50	11024499
15,0	19,0	50	11024500
16,0	21,0	50	11024501
21,0	27,0	50	11024502
29,0	36,0	25	11024503
38,0	45,0	25	11024504
48,0	56,0	25	11024505