

HELUTOP HT RJ45

für mit RJ45 vorkonfektionierte Kabel



TECHNISCHE DATEN

PA-Kabelverschraubung

Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min.

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

PRÜFUNGEN

- Prüfnorm EN 60423

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- teilbare Dichtung
- Legende:
Abmessungen
H - Höhe
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Höhe mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE (in St.)	grau	grau	schwarz
						(RAL 7035) Art.-Nr.	(RAL 7001) Art.-Nr.	(RAL 9005) Art.-Nr.
M20 x 1,5	3,0 - 6,0	31,9	10,0	27	50	11024765	11024766	11024767
M25 x 1,5	3,0 - 6,0	38,4	10,0	33	25	11025434	11025435	11025436