



## Typ

## 19" Spleißboxen ausziehbar, teilbestückt mit Kupplungen MM

### Gehäuse

Gehäusematerial:  
Deckelverschluß:  
Farbe:

Stahlblech  
Verschluß mittels Schrauben  
grau ähnlich RAL 7035

### Bestückung

teilbestückt  
Kupplungen

### Maße

Anzahl der Höheneinheiten (HE):  
Befestigungsmaß:  
Breite:

1  
19"  
225 mm

### Vorzugstypen

Art.-Nr.	Kupplungsanzahl	Kupplungstyp	VPE
<b>801171</b>	4	ST	1
<b>801172</b>	8	ST	1
<b>801173</b>	12	ST	1
<b>801174</b>	24	ST	1
<b>801168</b>	2	SC-Duplex	1
<b>801169</b>	4	SC-Duplex	1
<b>801170</b>	6	SC-Duplex	1
<b>80996</b>	12	SC-Duplex	1
<b>803157</b>	2	LCdx	1
<b>803158</b>	4	LCdx	1
<b>803159</b>	6	LCdx	1
<b>803160</b>	12	LCdx	1

Technische Änderungen vorbehalten.

### Optionen

Auf Anfrage sind auch andere Bestückungsvarianten wie F-SMA, FC/PC und DIN bzw. Schrägschliffausführungen lieferbar.

### Anwendung

Glasfaser-Spleißboxen werden als Kabelendverschlüsse für mehrfasrige LWL-Kabel in 19"-Schränken eingesetzt. Die hier beschriebenen Spleißboxen eignen sich im Speziellen als Anschlusseinheit für unsere vorkonfektionierten LWL-Bündeladernkabel.