

Rangierkabel PROFinet A

RJ45-HAN® PP-IP65/67 180°



Kategorie 5e



Typ

Rangierkabel RJ45 HARTING Push-Pull Kunststoff IP65/67, PROFinet A Festverlegung

Kabel

Bezeichnung:
Mantel-Material:
Frequenz:

PROFinet Typ A (SK)
PVC
bis 100 MHz

Stecker

Steckverbindertyp 1:
Steckverbindertyp 2:
System-Typ:
Pinbelegung:

RJ45-Stecker IP67
RJ45-Stecker IP67
Harting IP65/67 HAN® PushPull 4P kunststoff
1:1 nach TIA/EIA 568 B

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-3

Ölbeständigkeit

nach EN60811-2-1

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 (2002), EN 50173-3, IEC 61156-1, IEC 61156-5, EIA/TIA 568 B und ISO/IEC 24702 Variante 14 (AIDA konform). Unterstützt die PROFinet Richtlinie V4.0 (2017).

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
802423	grün	1,5	10
802424	grün	3,0	10
802425	grün	5,0	10
802426	grün	10,0	10
802427	grün	20,0	10
802428	grün	50,0	5
802429	grün	100,0	1

Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP65/67 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen.

Optionen

Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.