

# Rangierkabel RJ45 ungeschirmt



Kategorie 6/ Klasse E



## Typ

### Kabel

Bezeichnung:  
Mantel-Material:  
Frequenz:

U/UTP 4x2xAWG 24/7 PVC  
PVC  
bis 250 MHz

### Stecker

Steckverbindertyp 1:  
Steckverbindertyp 2:  
Pinbelegung:

RJ45 8(8)  
RJ45 8(8)  
1:1 nach TIA/EIA 568 B

### Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

### Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 bzw. EIA/TIA 568 B.

### Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803097	grau	0,5	10
803098	grau	1,0	10
803099	grau	2,0	10
803100	grau	3,0	10
803101	grau	5,0	10
803102	grau	7,5	10
803103	grau	10,0	10
803104	grau	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803113	blau	0,5	10
803114	blau	1,0	10
803115	blau	2,0	10
803116	blau	3,0	10
803117	blau	5,0	10
803118	blau	7,5	10
803119	blau	10,0	10
803120	blau	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803121	grün	0,5	10
803122	grün	1,0	10
803123	grün	2,0	10
803124	grün	3,0	10
803125	grün	5,0	10
803126	grün	7,5	10
803127	grün	10,0	10
803128	grün	15,0	10

Fortsetzung ►

# Rangierkabel RJ45 ungeschirmt



Kategorie 6/ Klasse E

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
<b>803105</b>	rot	0,5	10
<b>803106</b>	rot	1,0	10
<b>803107</b>	rot	2,0	10
<b>803108</b>	rot	3,0	10
<b>803109</b>	rot	5,0	10
<b>803110</b>	rot	7,5	10
<b>803111</b>	rot	10,0	10
<b>803112</b>	rot	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
<b>803129</b>	gelb	0,5	10
<b>803130</b>	gelb	1,0	10
<b>803131</b>	gelb	2,0	10
<b>803132</b>	gelb	3,0	10
<b>803133</b>	gelb	5,0	10
<b>803134</b>	gelb	7,5	10
<b>803135</b>	gelb	10,0	10
<b>803136</b>	gelb	15,0	10

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
<b>803137</b>	schwarz	0,5	10
<b>803138</b>	schwarz	1,0	10
<b>803139</b>	schwarz	2,0	10
<b>803140</b>	schwarz	3,0	10
<b>803141</b>	schwarz	5,0	10
<b>803142</b>	schwarz	7,5	10
<b>803143</b>	schwarz	10,0	10
<b>803144</b>	schwarz	15,0	10

Technische Änderungen vorbehalten.

## Optionen

Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.