



Typ

Rangierkabel U/UTP halogenfrei, Kat.6a 500 MHz (10GBit)

Kabel

Bezeichnung:

U/UTP 4x2xAWG 24/7 LSZH

Mantel-Material:

LSZH

Frequenz:

bis 500 MHz

Stecker

Steckverbindertyp 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp 2:

RJ45 8(8)

Pinbelegung:

1:1 nach TIA/EIA 568 B

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 500 MHz (10GBit) der Kategorie 6a / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 C-2.

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
804972	grau	1,0	10
804973	grau	2,0	10
804974	grau	3,0	10
804975	grau	5,0	10
804976	grau	7,5	10
804977	grau	10,0	10
805055	grau	15,0	10

Technische Änderungen vorbehalten.

Optionen

Andere Längen und Farben können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.