



Typ

Kabel

Bezeichnung:
Mantel-Material:
Frequenz:

S/FTP 4x2xAWG 27/7 halogenfrei
LSZH
bis 250 MHz

Stecker

Steckverbindertyp 1:
Steckverbindertyp 2:
Pinbelegung:

RJ45 8(8)
RJ45 8(8)
1:1 nach TIA/EIA 568 B

Flammwidrigkeit

nach IEC 60332-1-2

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.

Vorzugstypen

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
806253	grau	0,25	10
82857	grau	0,5	10
82858	grau	1,0	10
806254	grau	1,5	10
82859	grau	2,0	10
82860	grau	3,0	10
82861	grau	5,0	10
82862	grau	7,5	5
82863	grau	10,0	5
82864	grau	15,0	5

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
802999	blau	0,5	10
803000	blau	1,0	10
803001	blau	2,0	10
803002	blau	3,0	10
803003	blau	5,0	10
803004	blau	7,5	5
803005	blau	10,0	5
803006	blau	15,0	5

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
806255	grün	0,25	10
803007	grün	0,5	10
803008	grün	1,0	10
806256	grün	1,5	10
803009	grün	2,0	10
803010	grün	3,0	10
803011	grün	5,0	10
803012	grün	7,5	5
803013	grün	10,0	5
803014	grün	15,0	5

Fortsetzung ►

Rangierkabel RJ45



Kategorie 6 / Klasse E

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
802991	rot	0,5	10
802992	rot	1,0	10
802993	rot	2,0	10
802994	rot	3,0	10
802995	rot	5,0	10
802996	rot	7,5	5
802997	rot	10,0	5
802998	rot	15,0	5

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803015	gelb	0,5	10
803016	gelb	1,0	10
803017	gelb	2,0	10
803018	gelb	3,0	10
803019	gelb	5,0	10
803020	gelb	7,5	5
803021	gelb	10,0	5
803022	gelb	15,0	5

Art.-Nr.	Mantelfarbe	Länge in Metern	VPE
803023	schwarz	0,5	10
803024	schwarz	1,0	10
803025	schwarz	2,0	10
803026	schwarz	3,0	10
803027	schwarz	5,0	10
803028	schwarz	7,5	5
803029	schwarz	10,0	5
803030	schwarz	15,0	5

Technische Änderungen vorbehalten.

Optionen

Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.