



Typ

RJ-45 UP-Dose Class E 2P horizontal

Aufbau

Gehäusematerial:	Druckguss, vollgeschirmt
Farbe:	Reinweiß ähnlich RAL 9010
Platine:	1x2
Steckverbindertyp:	RJ45(8/8)
Auslassrichtung:	45 Grad
Anzahl der Buchsen:	2
Art des Schirms:	Gesamtschirm
Zugentlastung:	über vormontierte Kabelschellen
Kabeleinführung:	horizontal

Anschlussystem

Anschlussart:	LSA plus - Schneidklemmtechnik
Geeignet für Leitungsdurchmesser:	0,4 - 0,64mm (AWG 26 - 22)
Isolationsdurchmesser min.:	0,7 - 1,6 mm (PE)

Belegungsart

EIA/TIA 568 A + EIA/TIA 568 B

Bemaßung

Maße Zentralplatte:	50 x 50mm
Einbaumaße:	51 x 51 x 29mm

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 250 MHz im Permanent Link der Kategorie 6 / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition, EIA/TIA 568 B und EN 55022 (EMV)

Anwendung

Als Arbeitsplatz-Anschlusseinheit im Bereich der digitalen und analogen Bild-, Daten- und Sprachübermittlung. Erhältlich als Unterputz- (Kanal) und Aufputzversion (Wand).

Artikelnummer

82847
Technische Änderungen vorbehalten.

VPE

10