

# TROMCAR 1000 / TROMCAR 1250



## TECHNISCHE DATEN

Fahrbarer Trommelabwickler

### ■ AUFBAU

- mit Achse

### ■ VERWENDUNG

- Einsatzmöglichkeiten: Trommellager, Baustellenbereich, Elektromontageabteilung etc.  
Transport von Kabeltrommeln mit robusten Kabeltrommelhebern. Die Trommeln werden angehoben und aufgenommen. Hebebügel auch als Transportgriff.  
Besonders große Räder.  
TROMCAR 1000 mit 2 Transporträdern und 2 Stützen.  
TROMCAR 1250 mit 2 Transporträdern und 1 Lenkrolle.  
RAL 7005

Art.-Nr.	Typ	Gewicht ca. kg/km	Tragkraft kg	Trommel-Ø min - max mm	Trommelbreite mm	VPE (in St.)
904767	TROMCAR 1000	50,0	1000	500 - 1000	710	1
904768	TROMCAR 1250	52,0	700	500 - 1250	1000	1