



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 68 / IP 68

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

- silikonfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen

VERWENDUNG

- Steck-Schnell-Verschraubung für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- UR geprüft
Demontage ohne zusätzlichen Öffner. Auch gewinkelt lieferbar (45° und 90°).

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,50	7,5	11,5	16	50	904797	904820
M12 x 1,50	10,0	12,0	18	50	904798	904821
M16 x 1,50	10,0	11,5	18	50	904799	904822
M16 x 1,50	12,0	11,5	21	50	904800	904823
M20 x 1,50	12,0	13,0	21	50	904801	904824
M20 x 1,50	17,0	13,0	27	50	904802	904825
M25 x 1,50	17,0	13,0	27	50	904803	904826
M25 x 1,50	23,0	13,0	34	25	904804	904827
M32 x 1,50	23,0	15,0	34	25	904861	904828
M32 x 1,50	29,0	15,0	40	25	904862	904829
M40 x 1,50	29,0	15,0	40	25	904863	904830
M40 x 1,50	37,0	17,0	55	25	904864	904831
M50 x 1,50	37,0	17,0	60	25	904865	904832
M50 x 1,50	50,0	17,0	65	10	904866	904833
M63 x 1,50	50,0	17,0	70	10	904867	904834