

HELUquick elbow 90°



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 68

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- UR geprüft
Demontage ohne zusätzlichen Öffner.
Auch gerade oder gewinkelt 45° lieferbar.

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M10 x 1,0	7,5	12,0	50	904805	904835
M12 x 1,5	10,0	10,0	50	904806	904836
M16 x 1,5	10,0	12,0	50	904807	904837
M16 x 1,5	12,0	12,0	50	904808	904838
M20 x 1,5	12,0	13,0	50	904809	904839
M20 x 1,5	17,0	13,0	50	904810	904840
M25 x 1,5	17,0	13,0	50	904811	904841
M25 x 1,5	23,0	13,0	25	904812	904842
M32 x 1,5	23,0	15,0	25	904813	904843
M32 x 1,5	29,0	15,0	10	904814	904844
M40 x 1,5	29,0	15,0	10	904815	904845
M40 x 1,5	37,0	15,0	10	904816	904846
M50 x 1,5	37,0	15,5	10	904817	904847
M50 x 1,5	50,0	15,0	5	904818	904848
M63 x 1,5	50,0	16,0	5	904819	904849