

STK-F



TECHNISCHE DATEN

PA-Kunststoff-Flachkabelverschraubung

Temperaturbereich	-30°C bis +80°C
Schutzart	IP 54

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Kabelstärke von / bis mm	Kabelbreite von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M25 x 1,5	3,0 - 8,0	9,0 - 21,0	11,0	32	50	904996
M32 x 1,5	4,0 - 11,0	11,0 - 27,0	11,0	42	25	904997
M40 x 1,5	4,0 - 11,0	11,0 - 27,0	11,0	42	20	905067
M50 x 1,5	4,0 - 11,0	24,0 - 34,0	11,0	53	10	904998
M63 x 1,5	5,0 - 12,0	34,0 - 50,0	11,0	65	5	905068

grau
(RAL 7035)