



TECHNISCHE DATEN

Kunststoffzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- witterungsbeständig

VERWENDUNG

- zum Bündeln und Befestigen
- Außenbereich

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	VPE (in St.)	schwarz Art.-Nr.
T-WS 25/100 BK	100,0	2,5	22	80	100	905525
T-WS 25/140 BK	145,0	2,5	35	80	100	905527
T-WS 25/205 BK	205,0	2,5	50	80	100	905526
T-WS 28/330 BK	330,0	2,8	95	110	100	905528
T-WS 35/150 BK	150,0	3,5	35	135	100	905529
T-WS 35/190 BK	198,0	3,5	50	135	100	905530
T-WS 35/290 BK	290,0	3,5	80	135	100	905531
T-WS 40/175 BK	175,0	4,0	40	180	100	905532
T-WS 46/150 BK	150,0	4,6	35	225	100	905535
T-WS 46/245 BK	245,0	4,6	65	225	100	905536
T-WS 46/200 BK	210,0	4,7	55	355	100	905533
T-WS 47/300 BK	305,0	4,7	85	355	100	905537
T-WS 46/390 BK	390,0	4,7	110	355	100	906682
T-WS 76/225 BK	225,0	7,6	55	535	100	905542
T-WS 76/300 BK	300,0	7,6	80	535	100	905539
T-WS 76/365 BK	365,0	7,6	100	670	100	905543
T-WS 76/380 BK	387,0	7,6	100	535	100	906683
T-WS 76/460 BK	460,0	7,6	125	535	100	905541
T-WS 76/760 BK	760,0	7,6	225	535	100	906684
T-WS 89/530 BK	530,0	8,9	150	780	100	906686
T-WS 88/820 BK	820,0	8,9	245	780	100	906685

15.01.2024 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch