

SD-XXL

gas- und wasserdichte Verschraubung



TECHNISCHE DATEN

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Schutzart	IP 68 - 5 bar

■ AUFBAU

- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

■ EIGENSCHAFTEN

- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche

■ PRÜFUNGEN

- Prüfnorm EN 62444

■ VERWENDUNG

- Für besonders große Kabeldurchmesser. Die Verarbeitung ähnlich einem Einschnittdichtring gewährleistet sehr große Klemmbereiche.

■ HINWEISE

- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
905570	M72 x 2,0	56,0 - 62,0	16,0	77	4
905506	M75 x 1,5	56,0 - 62,0	16,0	77	4
905571	M75 x 2,0	56,0 - 64,0	16,0	90	4
905573	M80 x 2,0	50,0 - 56,0	18,0	90	2
905572	M80 x 2,0	60,0 - 67,0	18,0	90	2
905575	M85 x 2,0	63,0 - 70,0	22,0	95	2
905574	M85 x 2,0	68,0 - 77,0	22,0	95	2
905576	M90 x 2,0	68,0 - 77,0	22,0	100 / 95	2
905577	M110 x 2,0	60,0 - 82,0	25,0	125 / 120	2