



TECHNISCHE DATEN

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch

Temperaturbereich -100°C bis +600°C
Schutzart IP 40

■ AUFBAU

- Material: Edelstahl
- mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)

■ EIGENSCHAFTEN

- hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit

■ VERWENDUNG

- Roboterbau
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
- Maschinen- und Apparatebau
- Off-Shore-Industrie
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie

■ HINWEISE

- Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)
905804	9,5	12,5	30
905805	13,0	16,0	30
905806	17,0	21,0	30
905807	22,0	26,0	30

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)
905808	26,0	30,0	30
905809	34,0	39,0	30
905810	40,3	44,4	15
905811	51,6	55,7	15