

# LT-E-UI elbow 90°



## TECHNISCHE DATEN

Edelstahl-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich -55°C bis +260°C  
Schutzart IP 40

### AUFBAU

- Material: Edelstahl
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Erdungshülse: Messing vernickelt
- Dichtring: Messing vernickelt

### EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

### VERWENDUNG

- Roboterbau
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
- Maschinen- und Apparatebau
- Off-Shore-Industrie
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für Edelstahl-Schutzschläuche UI. Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

#### metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewindelänge mm	Innen-Ø mm	VPE (in St.)
905832	M16 x 1,5	12,5	12,0	6,8	10
905833	M16 x 1,5	16,0	12,0	9,8	10
905834	M20 x 1,5	12,5	13,0	6,8	10
905835	M20 x 1,5	16,0	13,0	9,8	10
905836	M20 x 1,5	21,0	13,0	13,9	10
905837	M25 x 1,5	26,0	15,0	18,5	5

#### PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewindelänge mm	Innen-Ø mm	VPE (in St.)
905838	PG 11	12,5	12,0	6,8	10
905839	PG 11	16,0	12,0	9,8	10
905840	PG 16	21,0	13,0	13,9	10
905841	PG 21	26,0	15,0	18,5	5
905842	PG 29	30,0	15,0	22,8	5

# LT-E-UI elbow 90°



## NPT-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch-außen- Ø mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE (in St.)
905847	NPT 1"	30,0	15,0	22,8	5
905843	NPT 1/2"	12,5	12,0	6,8	10
905844	NPT 1/2"	16,0	12,0	9,8	10
905845	NPT 1/2"	21,0	13,0	13,9	10
905846	NPT 3/4"	26,0	15,0	18,5	5