

LT-CNP-E



TECHNISCHE DATEN

Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Schutzart	IP 67

■ AUFBAU

- Material: Edelstahl

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Für Anaconda Sealtite® CNP.
LIQUIDTIGHT Verschraubung aus Edelstahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

■ VERWENDUNG

■ HINWEISE

- Einschraubhülse aus PA 6.

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
905913	M16 x 1,50	3/8	19,4	13,0	30	10
905914	M20 x 1,50	1/2	23,4	13,0	36	10
905058	M25 x 1,50	3/4	29,5	15,0	41	5
905059	M32 x 1,50	1	36,3	15,0	50	5
905060	M40 x 1,50	1 1/4	46,0	16,0	60	2
905061	M50 x 1,50	1 1/2	52,4	19,0	66	1
905062	M63 x 1,50	1 1/2	52,4	19,0	81	1
905063	M63 x 1,50	2	66,6	19,0	81	1