

# EEM



## TECHNISCHE DATEN

Messing-Innentülle

Temperaturbereich -40°C bis +250°C

- Material: Messing vernickelt

## ■ VERWENDUNG

- Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

## ■ AUFBAU

Passend zu	Gewicht ca. kg	VPE (in St.)	M	SPR-AS	SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR- EDU-AS
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
10,0	0,16	50	906006	99510	97580
14,0	0,30	50	906007	99511	97680
17,0	0,32	50	906008	99512	97691
19,0	0,42	50	906009	99513	97692
21,0	0,52	50	906010	99514	97693
27,0	1,12	25	906011	99515	97681
36,0	1,64	25	906012	99516	97682
45,0	2,45	20	906013	99517	97694
56,0	3,80	10	906014	99518	97684