

HELUTOOL SZ



TECHNISCHE DATEN

Schraubenzange

■ VERWENDUNG

- Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete HELUTOOL SZ Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben. Zusätzlich verfügt die Zange, mit eingelegtem Gelenk, über eine induktiv gehärtete Präzisionschneide. Durch die horizontal sowie vertikal gezahnt und gewölbte Greiffläche löst die Zange alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 bis M6. Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schraube, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen ist.
Größe 160 mm
Gewicht: 140g
Griffe: 2 Komponenten Griffhülle
Induktiv gehärtete Präzisionschneide mit eingelegtem Gelenk
Kompatibel zur Schraubengröße M2 bis M6

Art.-Nr.	Typ	VPE (in St.)
906455	HELUTOOL SZ	1

Art.-Nr.	Typ	VPE (in St.)
----------	-----	--------------