

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone



TECHNISCHE DATEN

PA-EX-Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-60°C bis +70°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Schlagfestigkeit	7 Joule

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Silikon
- Flachdichtung: Silikon

EIGENSCHAFTEN

- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche

PRÜFUNGEN

- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

VERWENDUNG

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 21
- Zone 22
- IIA
- IIB
- IIC

HINWEISE

- Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.
Konformitätsbescheinigung:IMQ 13 ATEX 010 X
IECEx IMQ 13.0003X
Zulassung:Ex II 2GD
Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	Höhe mm	VPE (in St.)	schwarz (RAL 9005) Art.-Nr.
M12 x 1,5	4,0 - 6,5	10,0	15	30,3	100	908105
M12 x 1,5	4,0 - 6,5	15,0	15	30,3	100	908106
M16 x 1,5	5,0 - 8,0	10,0	19	33,6	50	908107
M16 x 1,5	6,0 - 10,0	10,0	22	37,2	50	908108
M16 x 1,5	6,0 - 10,0	15,0	22	37,2	50	908109
M20 x 1,5	11,0 - 14,0	10,0	27	37	50	908114
M20 x 1,5	6,0 - 10,0	10,0	22	37,2	50	908110
M20 x 1,5	7,0 - 12,0	10,0	24	37,8	50	908111
M20 x 1,5	7,0 - 13,0	10,0	25	38,4	50	908113
M20 x 1,5	11,0 - 14,0	15,0	27	37	50	908115
M20 x 1,5	7,0 - 12,0	15,0	24	37,8	50	908112
M25 x 1,5	11,0 - 14,0	10,0	27	37,8	25	908116

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone



Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüs- selweite mm	Höhe mm	VPE (in St.)	schwarz (RAL 9005) Art.-Nr.
M25 x 1,5	12,0 - 17,0	10,0	29	42,2	25	908119
M25 x 1,5	14,0 - 18,0	10,0	33	43,6	25	908120
M25 x 1,5	11,0 - 14,0	15,0	27	37,8	25	908117
M25 x 1,5	12,0 - 17,0	15,0	29	42,2	20	908118
M25 x 1,5	14,0 - 18,0	15,0	33	43,6	25	908121
M32 x 1,5	16,0 - 21,0	10,0	36	47,3	20	908123
M32 x 1,5	16,0 - 21,0	15,0	36	47,3	20	908124
M32 x 1,5	19,0 - 25,0	15,0	42	48,7	20	908469
M40 x 1,5	20,0 - 28,0	10,0	46	52,4	15	908125
M40 x 1,5	20,0 - 28,0	15,0	46	52,4	10	908126
M40 x 1,5	23,0 - 32,0	18,0	53	57,9	10	908127
M50 x 1,5	31,0 - 38,0	18,0	60	60,1	10	908128
M63 x 1,5	35,0 - 44,0	18,0	65	60,4	10	908129