

Anaconda Sealtite® NMFG-Clean



TECHNISCHE DATEN

PVC-Wellschlauch

Temperaturbereich	-35°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C
Schutzart	IP 67

■ AUFBAU

- Material: Spezial Polyvinylchlorid (PVC) gemäß FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
- mit integrierter Hart-PVC-Spirale

■ EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen: chemische Reinigungsmittel
- dicker, weicher, glatter und thermoplastischer PVC-Schlauch

- flüssigkeitsdicht
- verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
- hochflexibel

■ VERWENDUNG

- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Biotechnologie
- chemische Industrie

■ HINWEISE

- Passende Anschlussverschraubungen:
LT-FG-Clean (bis M50)
LT-straight
LT-elbow 45° und 90°
LT-E-UI- elbow 90°

Nenngröße Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	Biegeradius mm	Biegeradius dynamisch mm	VPE (in St.)	blau Art.-Nr.
3/8	12,6	17,8	70,0	100,0	30	908211
1/2	16,0	21,1	100,0	135,0	30	908212
3/4	21,1	26,4	130,0	175,0	30	908213
1	26,8	33,1	180,0	220,0	30	908214
1 1/4	35,4	41,8	225,0	270,0	15	908215
1 1/2	40,3	47,8	255,0	320,0	15	908216
2	51,6	59,9	310,0	400,0	15	908217