HELUTOOL HHPI 20



TECHNISCHE DATEN

Hydraulische Handpresse im Koffer

VERWENDUNG

- extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
- großer Verarbeitungsbereich bis 300mm²
- Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
- durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- leicht und handlich, kurze Bauform
- eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
- universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
- Presskraft: ca. 62 kN

HINWEISE

Exklusiv Presseinsätze
 Passende Presseinsätze:
 HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM.
 Weitere Presseinsätze auf Anfrage.
 Einschliesslich Transportkoffer aus Kunststoff

ArtNr.	Тур	Länge mm	Gewicht ca. kg	VPE (in St.)
908286	HHPI 20	396,0	2,80	1

