TY-RAP®-SCT

TECHNISCHE DATEN

Stahlzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich	-60°C bis +85°C

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6
- mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- silikonfrei

VERWENDUNG

- Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

mit Montageloch

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	Loch-Ø mm	VPE (in St.)
91093	TY 33M	transparent	102,0	2,3	16	80	3	1000
91094	TY 34M	transparent	151,0	3,5	29	180	4.4	1000
91095	TY 635M	transparent	198,0	4,7	45	220	4	1000
91096	TY 35M	transparent	199,0	4,7	45	220	5.1	1000
91098	TY 37M	transparent	256,0	7,7	90	540	6.7	500

mit Einsteckclip

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Bündel Ø mm	Belastbarkeit N	Loch-Ø mm	VPE (in St.)
91103	TY 38M	transparent	200,0	4,7	44	220		1000

26.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch