

# HELUcond PA12



## TECHNISCHE DATEN

### PA-Wellschlauch

Temperaturbereich	-40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm	ca. 350 N (NW: 17)

### AUFBAU

- Material: modifizierte Polyamid (PA) 12
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

### EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

### VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Hochflexibel und belastbar

### HINWEISE

- Feines oder breites Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

## PA12-F

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
10,0	9,8	13,0	50	<b>920156</b>	<b>920163</b>
12,0	12,0	15,8	50	<b>920157</b>	<b>920164</b>
17,0	16,6	21,0	50	<b>920158</b>	<b>920165</b>

## PA12-B

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
21,0	22,0	28,5	50	<b>920159</b>	<b>920166</b>
29,0	27,5	34,5	25	<b>920160</b>	<b>920167</b>
36,0	35,2	42,5	25	<b>920161</b>	<b>920168</b>
48,0	46,5	54,5	25	<b>920162</b>	<b>905796</b>