



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- Schutzart: IP 66 mit Außendichtung
Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Innengewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M16 x 1,50	12,0	9,6	21	50	920220	920225
M20 x 1,50	17,0	13,0	27	50	920221	920226
M25 x 1,50	23,0	16,0	36	50	920222	920227
M32 x 1,50	29,0	12,0	40 / 34,5	25	920223	920228

PG-Innengewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
PG 9	10,0	10,3	19	50	94220	94230
PG 11	12,0	11,6	21	50	94221	94231
PG 13,5	17,0	13,9	27	50	94222	94232
PG 16	17,0	15,9	27	50	94223	94233
PG 21	23,0	21,5	36	50	94224	94234
PG 29	29,0	28,8	40	25	94225	94235