

HSSV elbow 90° metal



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich	-40°C bis +110°C
Schutzart	IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- UR geprüft
Schutzart:
IP 66 mit Außendichtung
Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10	10,0	50	920247	920256
M16 x 1,5	10	10,5	50	920248	920257
M16 x 1,5	12	10,5	50	920249	920258
M20 x 1,5	17	12,0	50	920250	920259
M25 x 1,5	21 / 23	15,0	50	920251	920260
M32 x 1,5	29	15,0	25	920252	920261
M40 x 1,5	36 / 37	16,0	25	920253	920262
M50 x 1,5	48 / 50	16,0	10	920254	920263
M63 x 1,5	48 / 50	16,0	10	920255	920264