

HSSV elbow 45° metal



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- UR geprüft
Schutzart:
IP 66 mit Außendichtung
Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M25 x 1,5	21 / 23	15,0	50	920265	920269
M32 x 1,5	29	15,0	25	920266	920270
M40 x 1,5	36 / 37	16,0	25	920267	920271
M50 x 1,5	48 / 50	16,0	10	920268	920272