



TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich	-40°C bis +110°C
Schutzart	IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metall- Innengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- Schutzart: IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Innengewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10	8,0	19	50	920273	920281
M16 x 1,5	10	10,0	19	50	920274	920282
M16 x 1,5	12	10,0	21	50	920275	920283
M20 x 1,5	16 / 17	13,0	27	50	920276	920284
M25 x 1,5	21 / 23	13,5	36	50	920277	920285
M32 x 1,5	29	14,0	40	25	920278	920286
M40 x 1,5	36 / 37	15,0	50	25	920279	920287
M50 x 1,5	48 / 50	16,0	65	10	920280	920288