

JUMBO PA12



TECHNISCHE DATEN

PA-Wellschlauch

Temperaturbereich	-40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm	ca. 700, 800 N

■ AUFBAU

- Material: modifizierte Polyamid (PA) 12
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

■ EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

■ VERWENDUNG

- Roboterbau
- Handlungssysteme
- Fahrzeugbau
- Energieführungsketten
- Wellschlauch in Übergröße
Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen

■ HINWEISE

- Passende Anschlussverschraubungen:
JUMBO Verschraubung

Passend zu Nennweite	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	Biegeradius mm	VPE (in m)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
70,0	66,5	79,2	200,0	10	920378	920380
95,0	91,0	106,0	265,0	10	920379	920381