

HELUcond PA6-UL



TECHNISCHE DATEN

PA-Wellschlauch

Temperaturbereich	-40°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C
Belastbarkeit/100mm	ca. 750 N (NW: 16 / 17)

AUFBAU

- Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Kabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen

HINWEISE

- Feines oder breites Profil. UL recognized / UR ab Nenngröße 12,0
Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

PA6-UL-F

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
7,5	6,7	10,0	50	920384	920394
10,0	9,8	13,0	50	920385	920395
12,0	12,0	15,8	50	920386	920396
17,0	16,8	21,0	50	920387	920397
23,0	22,9	28,5	50	920388	920398

PA6-UL-B

Nennweite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
16,0	15,9	21,0	50	920389	920399
21,0	21,7	28,2	50	920390	920400
29,0	27,9	34,2	25	920391	920401
36,0	35,5	42,3	25	920392	920402
48,0	47,5	54,5	25	920393	920403