

# HSSV IP68 straight



## TECHNISCHE DATEN

### Gerade-Steck-Schnell-Wellenschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich	-40°C bis +110°C
Schutzart	IP 68

## AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

## EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

## VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.  
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

## HINWEISE

- Innendichtung aus TPE.  
Anschlussgewinde:  
metrisch nach EN 60423  
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

## metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,50	10,00	8,9	19	50	<b>920404</b>	<b>920413</b>
M16 x 1,50	10,00	9,3	19	50	<b>920405</b>	<b>920414</b>
M16 x 1,50	12,00	8,6	21	50	<b>920406</b>	<b>920415</b>
M20 x 1,50	16,00 / 17,00	13,0	27	50	<b>920407</b>	<b>920416</b>
M25 x 1,50	21,00 / 23,00	14,3	36	50	<b>920408</b>	<b>920417</b>
M32 x 1,50	29,00	14,2	40	25	<b>920409</b>	<b>920418</b>
M40 x 1,50	36,00 / 37,00	15,0	50	25	<b>920410</b>	<b>920419</b>
M50 x 1,50	48,00 / 50,00	15,5	65	10	<b>920411</b>	<b>920420</b>
M63 x 1,50	48,00 / 50,00	15,5	65	10	<b>920412</b>	<b>920421</b>