

STK-PA



TECHNISCHE DATEN

PA-Kabelverschraubung nach DIN 46320

Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Schutzart IP 54

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

PRÜFUNGEN

- Prüfnorm EN 62444

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Legende:
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüs- selweite mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M12 x 1,5	5,0 - 8,0	11,0	19	50	92819
M16 x 1,5	7,0 - 9,0	11,0	19	50	92820
M20 x 1,5	8,0 - 12,0	11,0	24	50	92821
M25 x 1,5	11,0 - 14,0	11,0	27	50	92823
M25 x 1,5	13,0 - 17,0	11,0	32	50	92824
M32 x 1,5	18,0 - 26,0	11,0	42	10	92825
M40 x 1,5	23,0 - 26,0	11,0	42	10	92826
M50 x 1,5	25,0 - 33,0	11,0	53	10	92827
M50 x 1,5	32,0 - 40,0	11,0	60	5	92828
M63 x 1,5	38,0 - 44,0	11,0	65	5	92829

grau
(RAL 7035)