

MSVM-S Mittelspannungs-Verbindungs-muffen zum Schrumpfen

Dreileiter



MSVM-S

Mittelspannungs-Verbindungs-muffe zum Verbinden aller Dreileiterkunststoffenergiekabel mit äußerer Leitschicht bis 18/30(36)kV. Zum Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien, sowie von unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich äußerer Leitschicht und Schirmung. Die Verbindung eines Dreileiterkunststoffenergiekabels mit 3 Einleiterkunststoffenergiekabeln ist mit den Sonderlösungen ebenfalls möglich.

Eigenschaften

- sichere Feldsteuerung
- einfache Montage
- große Querschnittsbereiche
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- sofortige Betriebsbereitschaft

Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 1
- zwei aufschiebbarer Silikon-Feldsteuerelemente
- Feldsteuerfüllband blau
- dickwandiger Warmschrumpfschlauch
- Kupfergewebeschilderung
- Wärmeschrumpfschlauch als Außenschutz
- Montageanleitung

Dreileiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U ₀ /U(U _m)	Querschnitt mm ²	Durchmesser von - bis mm	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
						1	2 - 5	6 - 10
93135	MSVM-S12/3	6/10kV	3x 10,0 - 3x 25,0	13,2 - 20,0	1	202,50	194,10	185,70
93136	MSVM-S12/3	6/10kV	3x 35,0 - 3x 95,0	18,2 - 25,0	1	226,50	217,00	207,50
93137	MSVM-S12/3	6/10kV	3x 95,0 - 3x 240,0	20,9 - 35,0	1	290,80	278,60	266,30
93142	MSVM-S24/3	12/20kV	3x 10,0 - 3x 35,0	13,2 - 15,0	1	251,00	240,50	230,00
93143	MSVM-S24/3	12/20kV	3x 50,0 - 3x 150,0	18,2 - 25,0	1	315,80	302,50	289,30
93144	MSVM-S24/3	12/20kV	3x 70,0 - 3x 240,0	20,9 - 30,0	1	361,90	346,70	331,40
93145	MSVM-S24/3	12/20kV	3x 150,0 - 3x 300,0	24,2 - 35,0	1	378,00	362,10	346,20
93186	MSVM-S36/3	18/30kV	3x 35,0 - 3x 70,0	20,9 - 18,0	1	319,70	306,30	292,90
93187	MSVM-S36/3	18/30kV	3x 50,0 - 3x 150,0	24,2 - 25,0	1	366,80	351,40	336,00
93188	MSVM-S36/3	18/30kV	3x 150,0 - 3x 300,0	28,6 - 35,0	1	394,70	378,10	361,60

Dreileiter - Sonderlösung

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U ₀ /U(U _m)	Querschnitt mm ²	Durchmesser von - bis mm	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
						1	2 - 5	6 - 10
93138	MSVM-S12/3 S	6/10kV	3x 35,0 - 3x 70,0	13,2 - 20,0	1	249,50	239,00	228,60
93139	MSVM-S12/3 S	6/10kV	3x 95,0 - 3x 150,0	18,2 - 25,0	1	315,30	302,10	288,90
93140	MSVM-S12/3 S	6/10kV	3x 185,0 - 3x 300,0	20,9 - 35,0	1	500,60	483,40	466,20

Technische Änderungen vorbehalten.