

FLEV-S Freiluft-Endverschluss zum Schrumpfen



FLEV-S

Freiluft-Endverschlüsse für alle Einleiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV.

Eigenschaften

- sichere Feldsteuerung
- einfache Montage
- breiter Anwendungsbereich
- ausgezeichnetes Fremdschichtverhalten
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- sofortige Betriebsbereitschaft

Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 1
- aufschiebbares Silikon-Feldsteuerelement
- Dichtband
- kriechstromfester, witterungsbeständiger Wärmeschrumpfschlauch
- Montageanleitung
- aufschiebbare Silikonschirme

Hinweise

- Für Kabel mit Kupfergewebeschild ist ein zusätzlicher Erdungssatz notwendig.
- ohne Rohrkabelschuhe
- 1 VPE = 1 Satz à 3 Stück

Einleiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U _o /U(Um)	Querschnitt mm ²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
93360	FLEV-S12/1	6/10kV	10,0 - 25,0	1	126,00	120,80	115,50
93361	FLEV-S12/1	6/10kV	25,0 - 95,0	1	139,40	133,50	127,60
94426	FLEV-S12/1	6/10kV	95,0 - 240,0	1	156,50	150,00	143,40
93362	FLEV-S12/1	6/10kV	150,0 - 400,0	1	187,90	180,10	172,30
93363	FLEV-S12/1	6/10kV	240,0 - 500,0	1	206,00	197,40	188,80
94427	FLEV-S12/1	6/10kV	400,0 - 800,0	1	286,80	274,70	262,70
94428	FLEV-S12/1	6/10kV	800,0 - 1000,0	1	293,30	280,90	268,60
94429	FLEV-S24/1	12/20kV	10,0 - 35,0	1	160,90	154,10	147,40
93364	FLEV-S24/1	12/20kV	25,0 - 150,0	1	171,90	164,70	157,50
93365	FLEV-S24/1	12/20kV	70,0 - 240,0	1	188,30	180,40	172,60
93366	FLEV-S24/1	12/20kV	120,0 - 300,0	1	211,80	202,90	194,00
93380	FLEV-S24/1	12/20kV	240,0 - 500,0	1	296,70	284,20	271,80
94430	FLEV-S24/1	12/20kV	630,0 - 1000,0	1	387,10	370,80	354,60
93367	FLEV-S36/1	18/30kV	35,0 - 70,0	1	223,10	213,80	204,40
93368	FLEV-S36/1	18/30kV	50,0 - 150,0	1	262,30	251,40	240,40
93369	FLEV-S36/1	18/30kV	150,0 - 400,0	1	299,60	287,00	274,40
93370	FLEV-S36/1	18/30kV	500,0 - 800,0	1	410,60	393,40	376,20

Dreileiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U _o /U(Um)	Querschnitt mm ²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94443	FLEV-S12/3	6/10kV	10,0 - 25,0	1	185,50	177,60	169,90
93371	FLEV-S12/3	6/10kV	25,0 - 95,0	1	158,90	152,20	145,60
93372	FLEV-S12/3	6/10kV	95,0 - 240,0	1	185,50	177,60	169,90
93373	FLEV-S12/3	6/10kV	150,0 - 400,0	1	214,10	205,10	196,10
94444	FLEV-S24/3	12/20kV	10,0 - 35,0	1	183,70	176,00	168,30
94445	FLEV-S24/3	12/20kV	25,0 - 95,0	1	208,80	200,10	191,30
94446	FLEV-S24/3	12/20kV	70,0 - 240,0	1	239,70	229,60	219,60
94447	FLEV-S24/3	12/20kV	120,0 - 300,0	1	246,70	236,40	226,10

Technische Änderungen vorbehalten.