



TECHNISCHE DATEN

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Schutzart	IP 67

AUFBAU

- Material: Messing vernickelt
- Erdungshülse: Stahl
- Dichtring: Polyamid (PA6)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

HINWEISE

- Passend für Metallschutzschläuche: Anaconda Sealtite®: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)
94151	M16 x 1,5	3/8	17,8	26	12,0	10
94152	M20 x 1,5	1/2	21,1	29	13,0	10
94153	M25 x 1,5	3/4	26,4	35	15,0	5
94154	M32 x 1,5	1	33,1	45	15,0	5
94155	M40 x 1,5	1 1/4	41,8	54	16,0	2
94156	M50 x 1,5	1 1/2	47,8	63	18,0	2
920522	M63 x 1,5	2	59,9	77	20,0	2

PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)
91006	PG 11	3/8	17,8	26	12,0	10
91007	PG 13,5	3/8	17,8	26	12,0	10
91008	PG 16	1/2	21,1	29	12,0	10
91009	PG 21	3/4	26,4	35	15,0	5
91010	PG 29	1	33,1	45	15,0	5
91011	PG 36	1 1/4	41,8	54	16,0	2
91012	PG 42	1 1/2	47,8	63	18,0	2
91013	PG 48	2	59,9	77	20,0	2

LT straight



NPT-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)
905749	NPT 1/2"	3/8	17,8	26	12,0	10
905750	NPT 1/2"	1/2	21,1	29	13,0	10
905751	NPT 3/4"	3/4	26,4	35	15,0	5
905752	NPT 1"	1	33,1	45	15,0	5
905753	NPT 1 1/4"	1 1/4	49,0	54	16,0	2
905754	NPT 1 1/2"	1 1/2	61,0	63	18,0	2
905755	NPT 2"	2	66,0	77	20,0	2