

LT elbow 45°



TECHNISCHE DATEN

Gewinkelte-Messing-Vernickelte-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Schutzart	IP 67

AUFBAU

- Material: Messing vernickelt
- Erdungshülse: Stahl
- Dichtring: Polyamid (PA)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

HINWEISE

- Passend für Metallschutzschläuche: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
94160	M16 x 1,50	3/8	17,8	26	13,0	10
94161	M20 x 1,50	1/2	21,1	29	13,0	10
94162	M25 x 1,50	3/4	26,4	35	15,0	5
94163	M32 x 1,50	1	33,1	45	15,0	5
920526	M40 x 1,50	1 1/4	41,8	54	16,0	2
920527	M50 x 1,50	1 1/2	47,8	63	18,0	2
920528	M63 x 1,50	2	59,9	77	20,0	2

PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
91014	PG 11	3/8	17,8	26	12,0	10
91015	PG 13,5	3/8	17,8	26	12,0	10
91016	PG 16	1/2	21,1	29	13,0	10
91017	PG 21	3/4	26,4	35	15,0	5
91018	PG 29	1	33,1	45	15,0	5
91019	PG 36	1 1/4	41,8	54	16,0	2

LT elbow 45°



Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
91020	PG 42	1 1/2	47,8	63	16,0	2
91021	PG 48	2	59,9	77	18,0	2

NPT-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
905756	NPT 1/2"	3/8	17,8	26	12,0	10
905757	NPT 1/2"	1/2	21,1	29	13,0	10
905758	NPT 3/4"	3/4	26,4	35	15,0	5
905759	NPT 1"	1	33,1	45	15,0	5
905760	NPT 1 1/4"	1 1/4	49,0	54	16,0	2
905761	NPT 1 1/2"	1 1/2	61,0	63	18,0	2
905762	NPT 2"	2	66,0	77	20,0	2