

# LT elbow 90°



## TECHNISCHE DATEN

### Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Schutzart	IP 67

## AUFBAU

- Material: Messing vernickelt
- Erdungshülse: Stahl
- Dichtring: Polyamid (PA)

## EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

## VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP-PT (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

## HINWEISE

- Passend für Metallschutzschläuche: Anaconda Sealtite®: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

### metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Gewicht ca. kg	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
94170	M16 x 1,50	8,20	3/8	17,8	26	13,0	10
94171	M20 x 1,50	12,60	1/2	21,1	29	14,0	10
94172	M25 x 1,50	19,20	3/4	26,4	35	14,0	5
94173	M32 x 1,50	31,60	1	33,1	45	15,0	5
920523	M40 x 1,50	56,10	1 1/4	41,8	54	16,0	2
920524	M50 x 1,50	85,30	1 1/2	47,8	63	18,0	2
920525	M63 x 1,50	139,80	2	59,9	77	20,0	2

### PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Gewicht ca. kg	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
91022	PG 11	8,90	3/8	17,8	26	12,0	10
91023	PG 13,5	8,90	3/8	17,8	26	12,0	10
91024	PG 16	15,30	1/2	21,1	29	13,0	10
91025	PG 21	21,60	3/4	26,4	35	15,0	5
91026	PG 29	35,30	1	33,1	45	15,0	5
91027	PG 36	62,50	1 1/4	41,8	54	16,0	2

# LT elbow 90°



Art.-Nr.	Größe	Gewicht ca. kg	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
91028	PG 42	88,10	1 1/2	47,8	63	18,0	2
91029	PG 48	141,90	2	59,9	77	20,0	2

## NPT-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Gewicht ca. kg	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)
905763	NPT 1/2"	13,30	3/8	17,8	26	12,0	10
905764	NPT 1/2"	14,60	1/2	21,1	29	13,0	10
905765	NPT 3/4"	22,00	3/4	26,4	35	15,0	5
905766	NPT 1"	31,70	1	33,1	45	15,0	5
905767	NPT 1 1/4"	62,50	1 1/4	49,0	54	16,0	2
905768	NPT 1 1/2"	89,10	1 1/2	36,8	63	18,0	2
905769	NPT 2"	141,90	2	66,0	77	20,0	2