MfF VASMI - Muffen für Fernmeldekabel

MfF

Verbindungs- und Abzweigmuffen für Fernmeldekabel. Zum Verbinden von Fernmeldekabeln und zum Herstellen von Kabelabzweigen für Fernmeldekabel.

Einsatzbereiche

- Freiluft
- Innenraum
- Erdreich
- Wasser

Eigenschaften

- hohe elektrische Isolationswerte
- wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt
- gute mechanische Festigkeit
- gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- mit Temperatur-Indikatorfarbe
- geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
- demontierbar
- unbegrenzt lagerfähig

Lieferumfang

- Schirmverbindungsleitung mit Spezialklemmen
- Trockenmittel
- Schutzeinlagen
- Flammschutzfolie
- Schrumpfmanschette
- Isolierband
- Reinigungsmittel
- Schmirgelleinen
- Montageanleitung

Artikel-Nr.	Typ	Länge mm	Kabel-Ø von - bis mm	gespleist mit Ader-verbindern 0,4 mm Anzahl der Doppeladern	gespleist mit Ader-verbindern 0,6 mm Anzahl der Doppeladern	gespleist mit Ader-verbindern 0,8 mm Anzahl der Doppeladern	Netto EUR/Stück bei Abnahme von 1	2 - 5	6 - 10
94330	VASMI 1 SRT	330	8,0 - 35,0	30	20	10	38,00	36,50	34,90
94331	VASMI 1/L SRT	390	8,0 - 35,0	70	40	20	59,00	56,60	54,20
94332	VASMI 2 SRT	380	15,0 - 55,0	100	50	30	39,10	37,50	36,90
94333	VASMI 2/L SRT	450	15,0 - 55,0	150	100	50	63,70	61,10	58,50
94334	VASMI 3 SRT	400	25,0 - 68,0	150	100	70	42,20	40,50	38,80
94335	VASMI 3/L SRT	500	25,0 - 68,0	200	200	100	84,70	81,20	77,60
94336	VASMI 4 SRT	430	28,0 - 94,0	200	200	150	51,20	49,10	47,00
94337	VASMI 5 SRT	600	28,0 - 94,0	400	300	200	93,40	89,50	85,60
94338	VASMI 6 SRT	725	34,0 - 101,0	600	500	300	101,70	97,40	93,20

Technische Änderungen vorbehalten.