

NSVM-S Niederspannungs-Verbindungs-muffen zum Schrumpfen

Mehrleiter



NSVM-S (Mehrleiter Verbindungsmuffe)

Verbindungsmuffe für mehradrige kunststoffisolierte Energiekabel bis 0,6/1(1,2)kV, universell einsetzbar zum Verbinden von Kabel und Leitungen aus PVC, PE und VPE, z.B. N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY, NYM, NYY.

Einsatzbereiche

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser

Eigenschaften

- halogenfrei
- hohe elektrische Isolationswerte
- querwasserdicht
- gute mechanische Festigkeit
- kompakte Abmessungen
- unbegrenzt lagerfähig
- große Leitungs- und Kabelquerschnittsbereiche
- gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, Erdalkalien und UV-Strahlen

Lieferumfang

- Innenmuffen
- Außenmuffe
- illustrierte Montageanleitung

Prüfung

nach CENELEC HD 623 (VDE0278, Teil 623)

Mehrleiter

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung U ₀ /U _(Um)	Querschnitt mm ²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94400	NSVM-S3	0,6/1kV	3x 1,5 - 3x 16,0	1	16,80	16,00	15,40
94401	NSVM-S3	0,6/1kV	3x 6,0 - 3x 25,0	1	22,30	21,40	20,50
94402	NSVM-S3	0,6/1kV	3x 25,0 - 3x 70,0	1	32,70	31,30	30,00
94403	NSVM-S3	0,6/1kV	3x 95,0 - 3x 150,0	1	49,00	46,90	45,00
94404	NSVM-S3	0,6/1kV	3x 185,0 - 3x 300,0	1	102,90	98,70	94,40
93382	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 1,5 - 4x 6,0	1	9,50	9,10	8,70
93388	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 1,5 - 4x 16,0	1	13,40	12,80	12,30
93383	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 6,0 - 4x 25,0	1	13,60	13,10	12,50
93384	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 16,0 - 4x 50,0	1	21,60	20,70	19,90
93385	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 25,0 - 4x 95,0	1	25,80	24,80	23,70
93386	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 25,0 - 4x 150,0	1	36,00	34,50	33,10
93389	NSVM-S4	0,6/1kV	4x 95,0 - 4x 300,0	1	54,10	51,90	49,70
94405	NSVM-S5	0,6/1kV	5x 1,5 - 5x 6,0	1	10,50	10,10	9,60
94406	NSVM-S5	0,6/1kV	5x 1,5 - 5x 10,0	1	11,20	10,70	10,30
94407	NSVM-S5	0,6/1kV	5x 1,5 - 5x 16,0	1	15,40	14,80	14,20
94408	NSVM-S5	0,6/1kV	5x 16,0 - 5x 25,0	1	19,10	18,30	17,50

Technische Änderungen vorbehalten.