



## TECHNISCHE DATEN

Kennzeichnungsringe

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

### ■ AUFBAU

- Material: Copolymer

### ■ EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

### ■ VERWENDUNG

- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.

Art.-Nr.	Typ	Nennquerschnitt von / bis mm <sup>2</sup>	Kabel-Ø von / bis mm	Farbe	VPE (in St.)
95697	SR 15	10,00 - 16,00	5,8 - 8,5	orange	5
95797	SR 17	16,00 - 25,00	8,5 - 11,5	orange	5
99821	SR 21	25,00 - 70,00	11,0 - 15,5	grau	2
99822	SR 24	70,00 - 100,00	15,0 - 19,0	grau	2