



TECHNISCHE DATEN

Stahl-Innentülle

Temperaturbereich -55°C bis +300°C
Schutzart IP 67

■ AUFBAU

Art.-Nr.	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	VPE (in St.)
96839	17,8	1,30	50
97480	21,1	1,30	25
96580	26,4	1,40	25
96803	33,1	1,80	25
96880	41,8	2,00	5

- Material: Stahl verzinkt

■ VERWENDUNG

- Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.

■ HINWEISE

- Passend zu LT-Verschraubungen

Art.-Nr.	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	VPE (in St.)
98364	47,8	2,40	5
905027	59,9	2,80	5
905028	72,6	6,40	5
905029	88,4	7,20	5
905030	113,8	7,60	1