



TECHNISCHE DATEN

Abschirmgeflechtschlauch und Entstörgeflechtschlauch

Temperaturbereich -50°C bis +250°C

■ AUFBAU

- Material: Kupfer verzinkt
- Axial aufstauchbar

■ VERWENDUNG

Art.-Nr.	Innen-Ø min. mm	Innen-Ø max. mm	VPE (in m)
97397	5,0	12,0	100
97399	8,0	17,0	50
97400	12,0	22,0	50

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- zur Bündelung
- zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen

■ HINWEISE

- Für diese Artikel wird ein Kupferzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Auch in 10m Längen lieferbar.

Art.-Nr.	Innen-Ø min. mm	Innen-Ø max. mm	VPE (in m)
97402	16,0	27,0	50
97403	20,0	35,0	25