



TECHNISCHE DATEN

PP-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

AUFBAU

- Material: Polypropylen (PP)

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
 - Automatisierungstechnik
 - Installationstechnik
 - Schaltschrankbau
 - Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.
- Mit hoher Schutzart.

metrisches Anschlussgewinde

| Größe | Passend zu Schlauch-außen-Ø mm | Gewindelänge mm | VPE (in St.) | Art.-Nr. | grau |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| M10 x 1,00 | 10,0 | 10,0 | 50 | 97594 | |
| M12 x 1,50 | 14,0 | 12,0 | 50 | 97595 | |
| M16 x 1,50 | 17,0 | 12,0 | 50 | 97596 | |
| M20 x 1,50 | 21,0 | 13,0 | 50 | 97597 | |
| M25 x 1,50 | 27,0 | 13,0 | 25 | 97598 | |
| M32 x 1,50 | 36,0 | 15,0 | 25 | 97599 | |
| M40 x 1,50 | 45,0 | 15,0 | 25 | 97600 | |
| M50 x 1,50 | 56,0 | 16,0 | 10 | 97601 | |

metrisches Anschlussgewinde - Kleinverpackung

| Größe | Passend zu Schlauch-außen-Ø mm | Gewindelänge mm | VPE (in St.) | Art.-Nr. | grau |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| M10 x 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10 | 93460 | |
| M12 x 1,50 | 14,0 | 12,0 | 10 | 93461 | |
| M16 x 1,50 | 17,0 | 12,0 | 10 | 93462 | |
| M20 x 1,50 | 21,0 | 13,0 | 10 | 93463 | |
| M25 x 1,50 | 27,0 | 13,0 | 10 | 93464 | |
| M32 x 1,50 | 36,0 | 15,0 | 2 | 93465 | |
| M40 x 1,50 | 45,0 | 15,0 | 2 | 93466 | |
| M50 x 1,50 | 56,0 | 16,0 | 2 | 93467 | |

USK

PG-Anschlussgewinde

| Größe | Passend zu Schlauch-außen- Ø mm | Gewinde- länge mm | VPE (in St.) | Art.-Nr. |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PG 7 | 10,0 | 10,0 | 50 | 90664 |
| PG 9 | 14,0 | 10,0 | 50 | 90665 |
| PG 11 | 17,0 | 10,0 | 50 | 90666 |
| PG 13,5 | 19,0 | 10,0 | 50 | 90667 |
| PG 16 | 21,0 | 11,0 | 50 | 90668 |
| PG 21 | 27,0 | 11,0 | 25 | 90669 |
| PG 29 | 36,0 | 12,0 | 25 | 90670 |
| PG 36 | 45,0 | 12,0 | 25 | 90671 |
| PG 48 | 56,0 | 15,0 | 10 | 90673 |

PG-Anschlussgewinde - Kleinverpackung

| Größe | Passend zu Schlauch-außen- Ø mm | Gewinde- länge mm | VPE (in St.) | Art.-Nr. |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PG 7 | 10,0 | 10,0 | 10 | 93450 |
| PG 9 | 14,0 | 10,0 | 10 | 93451 |
| PG 11 | 17,0 | 10,0 | 10 | 93452 |
| PG 13,5 | 19,0 | 10,0 | 10 | 93453 |
| PG 16 | 21,0 | 11,0 | 10 | 93454 |
| PG 21 | 27,0 | 11,0 | 10 | 93455 |
| PG 29 | 36,0 | 12,0 | 2 | 93456 |
| PG 36 | 45,0 | 12,0 | 2 | 93457 |
| PG 48 | 56,0 | 15,0 | 2 | 93458 |